

Garant**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 160, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306691 16
GTIN	4062406243753
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/Rfid-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	16 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan \varnothing :lle 16 mm	309860 16
Erikoisavain Tuurnan \varnothing :lle 16 mm	309840 16