

**Garant**

**Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', jäähdytyskanavareillä, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	308337 6
GTIN	4062406243715
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Ulkop. viistokulma 4°30'.**
- **RFID/Balluf chip -poraus.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

**Jäähdytyskanavareillä****Käyttö:**

- **Eriyisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

**Tekninen kuvaus**

Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ulko-Ø D	30 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1