

## Garant

### Kutistusistukka kapea, jäähdytiskanavareillä, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	302336 6
GTIN	4062406243630
Tuoteluokka	31A

#### Kuvaus

##### Malli:

- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Integroitu työvälneiden pituussäätö, säätö 10 mm vasta koosta 6 alkaen!
- Erittäin kapea rakenne (vähemmän häiriösärmiä).
- Jäähdytiskanavareiat.

##### Käyttö:

- Työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Lieriövarmistusten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

##### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

#### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	30,9 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Jäähdytiskanavan reikä	ei lukittava
Sovitin	SK 40 A = 160

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka