

Garant

**Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', jäähdytyskanavareillä, HSK-A 63 A = 160,
Kiinnitys-Ø D1: 8mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	308337 8
GTIN	4062406243722
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Ulkop. viistokulma 4°30'.**
- **RFID/Balluf chip -poraus.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Jäähdytyskanavareillä**Käyttö:**

- **Erytisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	16 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulko-Ø D	30 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Alakaappi laitteelle	354290
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12