

## Garant

Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 160, Tuurnan Ø d1: 22mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	306691 22
GTIN	4062406243760
Tuoteluokka	31A

### Kuvaus

#### Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/Rfid-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

#### Jäähdytyskanavareikä.

#### Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

### Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	19 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	22 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan $\varnothing$ :lle 22 mm	309860 22
Erikoisavain Tuurnan $\varnothing$ :lle 22 mm	309840 22