

Garant
Pistosorvauspidin 45°, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 20/2

Tilaustiedot

Tilausnumero	273762 20/2
GTIN	4062406243876
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

Huomautus:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (w = 3).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (w = 2).
- **Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735 – 273739 kanssa.**
- **Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.**

Sisäjähdytys: ei

Pistoleveys w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min. pistoleveys y: 0,35 mm

Toimintaleveys L_4 : 23 mm

Pään pituus L_1 : 33 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Toimintaleveys L_4	23 mm
Varren koko	20 mm
Pistoleveys w	2 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L_1	33 mm

min. pistoleveys y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279903
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600