

BMI®**Rullamitta mini, nauhan pituus: 3/MINI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Tuoteluokka	46M

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kevyt ja kätevä nauhamitta ammattikäyttöön. Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia.

Nauhan lukitus ja automaattinen takaisinkelaus. Liukulaakerit Teflonia sisältävää TRIBOCOMP®-erikosmateriaalia huolehtivat **pehmeästä luistosta** ja erittäin kevyestä liikkeestä. Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. **Ylimääräinen heijastusten poisto** mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Erittäin pienikokoinen ja kevyt nauhamitta – **vie 35% vähemmän tilaa.**

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	3 m
Kotelon korkeus	50 mm
Kotelon pituus	50 mm
Nauhan leveys	10 mm
Kotelon leveys	22 mm
Standardi	EG II

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------