

**HOLEX****Mini-LED-valaisin, Tyyppi: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081573 7
GTIN	4062406242473
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Kompaktit ja valovoimaiset akkukäyttöiset LED-valaisimet mobiiliin käyttöön. Kompaktin kokonsa ansiosta niitä voidaan käyttää hyvin käsivalaisimina. Säädettävät magneettijalat mahdollistavat lisäksi kiinteään käyttöön.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää USB-C-latauskaapelin.

**Tekninen kuvaus**

ATEX-vyöhyke	ei
Akkutyyppi	Litiumioni
Lamppu	LED-moduuli
Kokonaispituus	89 mm

Paino	255 g
IP-suojaluokka	IP 65
Valovirta, porras 2	350 lm
Valovirta	100 lm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valaisuaika porras 2	4 h
Akkukapasiteetti	2,6 Ah
Kokonaisleveys	30 mm
Kokonaiskorkeus	95 mm
Valaisuaika	10 h
akun jännite	3,7 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valovirta, porras 3	700 lm
Valaisuaika porras 3	2 h
Tuotetyyppi	Lamppu