

**Garant****ER-hydraulikiristysholkki kiristysmutterilla ER32, Ød: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319743 20
GTIN	4062406244064
Tuoteluokka	31W

**Kuvaus****Malli:**

Suuri joustavuus, käyttö sorvattaessa staattisessa kiristysholkipidikkeessä, mutta myös moottorikäyttöisissä työkaluissa. Parhaat pyörintäominaisuudet.

Moottorikäyttöisille työkaluille ulkokierteellä.

**Etu:**

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

**Käyttö:**

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

**Tekninen kuvaus**

Ø d	20 mm
kierre M	M40×1,5
Ø d <sub>2</sub>	50 mm
Pituus L	58,3 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki