

Garant**ER-hydraulikiristysholkki ulkokierteellä ER25, Ød: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319746 16
GTIN	4062406244088
Tuoteluokka	31W

Kuvaus**Malli:**

Suuri joustavuus, käyttö sorvattaessa staattisessa kiristysholkkipidikkeessä, mutta myös moottorikäyttöisissä työkaluissa. Parhaat pyörintäominaisuudet. Moottorikäyttöisille työkaluille sisäkierteellä.

Etu:

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

Käyttö:

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

Tekninen kuvaus

Ø d ₂	46 mm
kierre M	M32×1,5
Pituus L	49 mm
Ø d	16 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki