



Akkukäyttöinen LED-otsalamppu, Tyyppi: 300



Tilaustiedot

Tilausnumero	081493 300
GTIN	4062406242480
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

LED-otsatyölamppu, jossa on leveä valokiila koko työalueen optimaaliseen valaisuun. Kosketukseton virran päälle- ja poiskytkentä tunnistinjärjestelmän kautta, kaksi eri valaisutehoa.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litiumioni
Kokonaisleveys	47 mm
Kokonaispituus	78 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta, porras 2	300 lm
Valaisuaika	6 h
IP-suojausluokka	IP 65
Valovirta	100 lm
Paino	111 g

ATEX-vyöhyke	ei
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valaisuaika porras 2	2 h
Tuotetyyppi	Otsavalaisin