

**Garant****ER-hydraulikiristysholkki ulkokierteellä ER32, Ød: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319747 12
GTIN	4062406244095
Tuoteluokka	31W

**Kuvaus****Malli:**

Suuri joustavuus, käyttö sorvattaessa staattisessa kiristysholkkipidikkeessä, mutta myös moottorikäyttöisissä työkaluissa. Parhaat pyörintäominaisuudet. Moottorikäyttöisille työkaluille sisäkierteellä.

**Etu:**

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylsyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

**Käyttö:**

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

**Tekninen kuvaus**

Pituus L	58,3 mm
Ø d	12 mm
Ø d <sub>2</sub>	50 mm
kierre M	M40×1,5

Tuotetyyppi

Kiristysholkki