

Garant**Muovisivuleikkuri, taivutettu 15°, KW, Kokonaispituus: 190mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	725490 190
GTIN	4062406245023
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Terät ilman viisteitä samantasoiseen, purseettomaan leikkaukseen. Pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat ja aukaisujousi.

Leikkuukärjet taivutettu 15°.

Käyttö:

Muovivaluosien valutappien leikkaamiseen (**ei metallille**).

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	190 mm
Leikkuuviiste	Ilman sivupintaa
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kiillotetut
Pää	taivutettu 15°
Tuotenimen määrite	KW

aukaisujousella	kyllä
muoville	kyllä
Säädettävä rajoitinruuvi	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit