

Garant**Kierteitetty jyrsinpää, Kierteellinen, Ø D: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218110 15
GTIN	4062406245214
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Käyttö:**

- Isoille ja syville kierteille.
- Lieriömäisille sisäkiertelle; muita kääntöteriä ja kannattimia pyynnöstä.
- Läpi- ja pohjareikien kierteisiin.
- Yleiskäyttöinen vasen- ja oikeakätisiin kierteisiin.
- Vähäinen lastuamispaine.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Kokonaispituus L _{ges}	20,2 mm
Todellinen Ø D	14,75 mm
Terän koko	11
Ulkoneman pituus L ₁	15 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Kiinnityskierre	M6
Laipan Ø D ₁	10,6 mm
L ₂	5,2 mm
Lastu-urien määrä	1

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ja
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX8	659922 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200