

Garant**Kierteitetty jyrsinpää, Kierteellinen, Ø D: 42mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 218110 42 |
| GTIN | 4062406245276 |
| Tuoteluokka | 21R |

Kuvaus**Käyttö:**

- Isoille ja syville kierteille.
- Lieriömäisille sisäkiertelle; muita kääntöteriä ja kannattimia pyynnöstä.
- Läpi- ja pohjareikien kierteisiin.
- Yleiskäyttöinen vasen- ja oikeakätisiin kierteisiin.
- Vähäinen lastuamispaine.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Ulkoneman pituus L_1 | 25 mm |
| Todellinen Ø D | 42 mm |
| Terän koko | 16 |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kokonaispituus L_{ges} | 32,95 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 279810 5(TX10; 1,7 Nm) |
| Kiinnityskierre | M16 |
| Laipan Ø D_1 | 32 mm |
| L_2 | 7,95 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Käyttö poraustavalla | Pohjareikä |
| Käyttö poraustavalla | Läpireikä |
| Leikkaussuunta | vasta- ja myötäpäivään |
| varren malli | Kierteellinen |
| Sisäjähdytys | ja |
| Tuotetyyppi | Kierrejärsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| 6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX10 | 659922 TX10 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm | 659957 200 |