

Garant**Kierteitetty jyrsinpää, Kierteellinen, Ø D: 36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218110 36
GTIN	4062406245269
Tuoteluokka	21R

Kuvaus**Käyttö:**

- Isoille ja syville kierteille.
- Lieriömäisille sisäkiertelle; muita kääntöteriä ja kannattimia pyynnöstä.
- Läpi- ja pohjareikien kierteisiin.
- Yleiskäyttöinen vasen- ja oikeakätisiin kierteisiin.
- Vähäinen lastuamispaine.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	32,95 mm
Todellinen Ø D	36,5 mm
Terien lkm Z	3
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Terän koko	16
Kääntöterän ruuvi	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Kiinnityskierre	M16
Laipan Ø D_1	29 mm
L_2	7,95 mm
Lastu-urien määrä	3

Käyttö poraustavalla	Pohjareikä
Käyttö poraustavalla	Läpireikä
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
varren malli	Kierteellinen
Sisäjähdytys	ja
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX10	659922 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200