


Garant**Kierreajrsinterä sisäkierteille 60°, HB7720, Nousu: 2,5-3,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218124 2,5-3,5
GTIN	4062406245320
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:**

Teräkoko 16.

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN13).

Tekninen kuvaus

Täysprofiili	ei
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierte
Pinnoitus	TiCN
Kierteennousu	2,5 - 3,5 mm
Sopii kierteille	M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Terien lkm Z	1
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kylkikulma	60 astetta

Terän koko	16 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Syöttö f_z INOXissa < 900 N/mm ²	0,03 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		