


**Garant****Kierreajrsinterä sisäkierteille 60°, HB7720, Nousu: 4,0-6,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218124 4,0-6,0
GTIN	4062406245344
Tuoteluokka	21D

**Kuvaus****Malli:**

Teräkoko 16.

**Käyttö:**

Metrisille sisäkierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN13).

**Tekninen kuvaus**

Täysprofili	ei
Kierteennousu	4 - 6 mm
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Pinnoitus	TiCN
Sopii kierteille	M48×5; M64×6
Terien lkm Z	1
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Kylkikulma	60 astetta

Terän koko	16 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Syöttö $f_z$ INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		