


Garant**Kierrejärsinterä, HB7720, Kierrettä/ tuuma: 6-4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:**

Teräkkö 16.

Käyttö:

Sisä- ja ulkokierteille 55° standardin B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982 mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiCN
Kierrettä/ tuuma	4 - 6
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Sis-/ulkokäyttö	Ulkokierre
Kierteennousu	4,233 mm
Sopii kierteille	2 1/4-6; 2-4,5
Terien lkm Z	1
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM

Kylkikulma	55 astetta
Terän koko	16 mm
Syöttö f_z teräksessä < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Syöttö f_z INOXissa < 900 N/mm ²	0,03 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	70 m/min	K
CuZn	soveltuu	120 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		