

Garant**eco-pistoteränpidin, radiaalinen, HSK-T 63, Lehden korkeus H: 32mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	318843 32
GTIN	2050002039506
Tuoteluokka	36D

Kuvaus

Käyttö:

Kaikkien tunnettujen valmistajien lastuamisnestettä luovuttavien pistoterien kiinnitykseen. Tarpeettomat luovutusreiät voidaan sulkea mukana toimitetuilla ruuveilla. Sisältää kuulasuihkutussuuttimen. Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Tekninen kuvaus

L ₁	60 mm
Lehden korkeus H	32 mm
Ulkonema A-mitta	65 mm
Ulko-Ø D	90 mm
Suuntaus työkalun akselille	radiaalinen
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Pistoteränpidin