

Garant**eco-pistoteränpidin, aksiaalinen, vasen, HSK-T 63, Lehden korkeus H: 32mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	318845 32
GTIN	2050002039520
Tuoteluokka	36D

Kuvaus

Käyttö:

Kaikkien tunnettujen valmistajien lastuamisnestettä luovuttavien pistoterien kiinnitykseen. Tarpeettomat luovutusreiät voidaan sulkea mukana toimitetuilla ruuveilla. Sisältää kuulasuihkutussuuttimen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	75 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Kärjen keskisiirto f	32 mm
Lehden korkeus H	32 mm
Suuntaus työkalun akselille	aksaalinen
Työkalujen säilytys	Vasen
Sovitin	HSK-T 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Pistoteränpidin

