


**Garant****Eco-pistoteränpidin, aksiaalinen, vasen, PSC 63, Lehden korkeus H: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	318909 32
GTIN	2050002039551
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Käyttö:**

Kaikkien tunnettujen valmistajien lastuamisnestettä luovuttavien pistoterien kiinnitykseen. Tarpeettomat luovutusreiät voidaan sulkea mukana toimitetuilla ruuveilla. Sisältää kuulasuihkutussuuttimen.

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

**Huomautus:**

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Kärjen keskisiirto f	32,5 mm
Lehden korkeus H	32 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	96 mm
Sovitin	PSC 63
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Sisäjähdytys	ja
Tuotetyyppi	Pistoteränpidin

