

**BENNING****Yleismittari, Valmistajamerkintä: MMP3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Tuoteluokka	47A

**Kuvaus****Malli:**

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

**Käyttö:**

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Taskukokoinen digitaalinen yleismittari. Pieni ja kapea (132×86×19 mm) – paino vain 130 g.

**Standardi:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

**Tekninen kuvaus**

Taajuus	1 mHz – 5 MHz
Mittaustapa	RMS
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 600 V
Vastus	0,1 Ω – 40 MΩ

Perustarkkuus	0,6 %
Tasajännite DC	0,1 mV – 600 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tallennustoiminto	HOLD
Näyttöalueen yläraja	5000
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Ylijänniteluokka	CAT III 300 V
Ylijänniteluokka	CAT II 600 V
Kalibrointi	I3
Kapasitanssi	10 pF – 100 µF
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Yleismittari

## Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44
--	-------------