

**Garant****Performance-jyrsinistukka jäähdytyskanavareillä Muoto ADB, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilautiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300398 8      |
| GTIN         | 4062406245627 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu.
- Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.

**Etu:**

- Ei jyrsimen ulosvetoa.
- Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.
- Miellyttävä käsitellä tasauskierteen ansiosta.
- Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.
- Tarkka mitoitus.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835 muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan. Soveltuu erinomaisesti TPC#jyrsimille tai suuren syötön sovelluksiin. Ei jyrsimen ulosvetoa, tarkka keskisyys, **prosessivarmuus!**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB – nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ulko-Ø D                   | 29,2 mm |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                    | 25 mm                              |
| Ulkonema A-mitta                    | 63 mm                              |
| Sovitin                             | SK 50 lyhyt                        |
| Standardi                           | DIN 6359                           |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | ADB                                |
| Jäähdytinkanavan reikä              | ei lukittava                       |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Weldonistukka                      |

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50                             | 308640 50 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308720 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50                | 308620 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50     | 308615 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50                | 308650 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50                     | 308760 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50                     | 308790 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50                     | 308785 50 |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50                             | 308600 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50                  | 308605 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50                         | 308660 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50                     | 308795 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50   | 308740 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308765 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50                               | 308830 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50                                     | 308610 50 |