

**Garant****Performance-jyrsinistukka jäähdytyskanavareillä Muoto ADB, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300398 16
GTIN	4062406245658
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu.
- Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.

**Etu:**

- Ei jyrsimen ulosvetoa.
- Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.
- Miellyttävä käsitellä tasauskierteen ansiosta.
- Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.
- Tarkka mitoitus.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835 muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan. Soveltuu erinomaisesti TPC#jyrsimille tai suuren syötön sovelluksiin. Ei jyrsimen ulosvetoa, tarkka keskisyys, **prosessivarmuus!**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB – nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	63 mm
Ulko-Ø D	47,1 mm

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	43 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50