

Garant**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto AD, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303760 27
GTIN	4062406250584
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystappia ja laipan tukipinta ovat hiottuja. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). RFID/Balluff chip -poraus.

Etu:

Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- **Parempi pinnanlaatu**
- **Pitempi työkalun käyttöikä**
- **Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)**
- **Parempi pyörintätarkkuus**

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

Käyttö:

Uppokiila pitkittäisuralliseen jyrsimeen, esimerkiksi DIN 841.

Vääntiörensas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806, erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	55 mm
Tuurnan $\varnothing d_1$	27 mm
Varavääntiörengas nro 309870	27
Ulko- $\varnothing D$	48 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
a	1 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	27 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Malli	BT-DC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna