

Garant**Jyrsintuurna Muoto AD, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303800 32
GTIN	4062406250553
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). RFID/Balluff chip -poraus ja jäähdytyskanavat.

Etu:

Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- **Parempi pinnanlaatu**
- **Pitempi työkalun käyttöikä**
- **Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)**
- **Parempi pyörintätarkkuus**

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806. Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Tuurnan Ø d ₁	32 mm

Ulko-Ø D	78 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
a	1 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Malli	BT-DC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna