

**Garant****Jyrsintuurna Muoto AD, BT 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303800 27     |
| GTIN         | 4062406250546 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti). RFID/Balluff chip -poraus ja jäähdytyskanavat.

**Etu:**

**Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus** saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- **Parempi pinnanlaatu**
- **Pitempi työkalun käyttöikä**
- **Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)**
- **Parempi pyörintätarkkuus**

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806. Erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| sopiva erikoisavain nro 309840                  | 27    |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27    |
| Tuurnan Ø d <sub>1</sub>                        | 27 mm |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta                    | 35 mm                              |
| Ulko-Ø D                            | 50 mm                              |
| a                                   | 1 mm                               |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>          | 27 mm                              |
| Sovitin                             | BT 40 lyhyt                        |
| Standardi                           | DIN 6357                           |
| Kiinnitysnormi                      | JIS B6339                          |
| Kiinnitysnormi                      | JIS B6339                          |
| Muoto                               | AD                                 |
| Jäähdytinkanavan reikä              | ei lukittava                       |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 5 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Malli                               | BT-DC                              |
| Tuotetyyppi                         | Jyrsintuurna                       |