

**Garant****Kutistusistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303830 6
GTIN	4062406250607
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- Soveltuu HSS- ja kovametallityökalujen kutistukseen.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- RFID/Balluff chip -poraus.

**Etu:**

**Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus** saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- Parempi pinnanlaatu
- Pitempi työkalun käyttöikä
- Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)
- Parempi pyörintätarkkuus

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

**Käyttö:**

Lieriövarmistuksen työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806,  
kutistusistukan jatke nro 302410 - 302417,  
kutistuslaitteet nro 354210 - 354400.

## Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ulko-Ø D	27 mm
a	1 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Malli	BT-DC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka