

Garant**Kutistusistukka Muoto AD, BT 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303830 12
GTIN	4062406250638
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- Soveltuu HSS- ja kovametallityökalujen kutistukseen.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- RFID/Balluff chip -poraus.

Etu:

Kartion ja otsapinnan kaksoiskosketus saa aikaan tukevamman ja täsmällisemmän kiinnityksen:

- Parempi pinnanlaatu
- Pitempi työkalun käyttöikä
- Tasalaatuinen kiinnitys karassa (myös suurilla kierrosluvuilla)
- Parempi pyörintätarkkuus

BT-kaksoiskosketuskiinnitystä voidaan käyttää myös vakiomallin BT-konekarassa – ja myös päinvastoin. Kaksoiskosketuksen edut ovat hyödynnettävissä kuitenkin vain kaksoiskosketuskiinnityksessä ja -karassa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806,
kutistusistukan jatke nro 302410 - 302417,
kutistulaitteet nro 354210 - 354400.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys- \varnothing D ₁	12 mm
\varnothing D ₂	24 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko- \varnothing D	32 mm
a	1 mm
Sovitin	BT 30 lyhyt
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Malli	BT-DC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka