

HOLEX**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300837 32
GTIN	4062406251741
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	58 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	38 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	24 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Varavääntiörengas nro 309870	32

Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 32 mm	309870 32
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50