

Garant**Suuntaispalasarja, alapuoli magneettinen, kapea, Pituus: 125mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	366320 125
GTIN	4062406250478
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus

Malli:**Tarkkuus:** Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.**Kovuus:** 50-55 HRC.**Etu:**

- Joustava käyttö alapuolelle integroitujen sauvamagneettien ansiosta.
- Varusteluajan lyheneminen.

Tekninen kuvaus

Leveys	5 mm
Listojen määrä	5 paar
Korkeus	20 mm
Korkeus	30 mm
Korkeus	35 mm
Korkeus	37 mm

Korkeus	39 mm
Tuotetyyppi	Suuntaispatat

Tarvikkeet

Suuntaispalapari, 125×5Alapuoli magneettinen Korkeus 39 mm	366323 39
Suuntaispalapari, 125×5Alapuoli magneettinen Korkeus 30 mm	366323 30
Suuntaispalapari, 125×5Alapuoli magneettinen Korkeus 20 mm	366323 20
Suuntaispalapari, 125×5Alapuoli magneettinen Korkeus 37 mm	366323 37
Suuntaispalapari, 125×5Alapuoli magneettinen Korkeus 35 mm	366323 35