

**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300837 16
GTIN	4062406251710
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru. Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

**Käyttö:**

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	17 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ulkonema A-mitta	55 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	16

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	27 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 16 mm	309870 16
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50