

HOLEX**Jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301017 40
GTIN	4062406251901
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **Pieni ulkonema.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	88 mm
Tuurnan Ø d ₁	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Ulkonema A-mitta	50 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40

Kiinnitys- \varnothing D ₁	40 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna