



Jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	301017 27
GTIN	4062406251888
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulko-Ø D	50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Ulkonema A-mitta	35 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	21 mm
Tuurnan Ø d ₁	27 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	27 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna