

HOLEX**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300975 22
GTIN	4062406251826
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna