



Jyrsintuurna Muoto A, SK 50 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	301097 50
GTIN	4062406251994
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	50
Tuurnan Ø d ₁	50 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	50
Ulkonema A-mitta	70 mm
Ulko-Ø D	128 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	30 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	50 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna