

HOLEX
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 2

Tilaustiedot

Tilausnumero	301165 2
GTIN	4062406252175
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/Rfid-siru.**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	50 mm
Morsekartio, sisäinen	2
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

