

**HOLEX****Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 50 lyhyt, MK sisä: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301185 2
GTIN	4062406252205
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Kuulakärkilevy/RFID-siru.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Morsekartio, sisäinen	2
Sovitin	SK 50 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

