



## Jyrsintuurna Muoto A, SK 50 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 60mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	301097 60
GTIN	4062406252069
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

#### Huomautus:

4 kiinnityskierrettä DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.

### Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain nro 309840	60
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	60
Ulko-Ø D	128 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	60 mm

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	40 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna