



## Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	301165 3
GTIN	4062406252182
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.
- Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

### Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	40 mm
Morsekartio, sisäinen	3
Ulkonema A-mitta	70 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 12000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

