



Vähennysholkki morsekartiovarteen Muoto A, SK 40 lyhyt, MK sisä: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	301245 1
GTIN	4062406252236
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	25 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Morsekartio, sisäinen	1
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

