



Vähennysholkki morsekartiovarteen Muoto A, SK 50lyhyt, MK sisä: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	301255 3
GTIN	4062406252281
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta.**
- **Balluff chip -poraus.**

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 – 308835.

Pyörintätarkkuus: $\leq 8 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 65 mm

Ulko- \emptyset D: 40 mm

Tekninen kuvaus

Morsekartio, sisäinen	3
Ulkonema A-mitta	65 mm
Ulko- \emptyset D	40 mm
Sovitin	SK 50lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	$\leq 8 \mu\text{m}$

Tuotetyyppi

Kiinnitinadapteri