

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 9,75 – 152,1 mm, Liitântä: ER40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Tuoteluokka	21F

Kuvaus**Malli:**

Ø-alueelle 9,75-152,1 mm. **Modulaarinen tarkkuuskarajärjestelmä ER voidaan sovittaa suoraan ER40-kiristysholkki-istukkaan.** Toimitus ABS-muovikotelossa.

- **Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva. Säätötarkkuus 0,002 mm Ø noniuksella.**
- **0-asennossa ilman työkalua tasapainotettu Q2,5 / 6000 min⁻¹.**
- **Kierrosluku enint. 10000 min⁻¹.**
- **Jäähdytys jäähdytysainesuuttimella, optimaalinen jäähdytysaineen paine 10 – 20 baaria, väh. 5 baaria.**
- **Luisti kiristettävissä radiaalisesti.**

Toimituksen sisältö:

1 hienosäätöpää: ER40

kussakin 1 teränpidin: Nro 237517 koko 1 koolle Ø 25 – 37 mm

Nro 237517 koko 2 koolle Ø 37 – 89 mm

Nro 237517 koko 3 koolle Ø 89 – 152,1 mm

1 silta: Nro 237518 koko 2 koolle Ø 101,1 – 152,1 mm

1 lippuavain: Nro 237519 koolle Ø 25 – 63 mm (90 mm)

1 kuusiokoloavain: Nro 237520 koolle Ø 63 – 152,1 mm

2 lieriöruuvia: Nro 237521 koko 1 koolle Ø 9,75 – 18 mm (50 mm)

Nro 237521 koko 2 koolle Ø 18 – 25 mm (70 mm)

kussakin 1 lippuavain: Nro 625920 koko 8IP

Nro 625920 koko 10IP

2 lautasjousta: Nro 627424 koko 4

2 lieriöruuvia: Nro 237522 koko M5×12

2 aluslevyä: Nro 237523

2 lautasjousta: Nro 237524

Varaosa:

Kääntöteräruuvi nro 239652 (8IP3; 1,28 Nm) sisäsorvauspitimeen nro 237521 koko 1.

Kääntöteräruuvi nro 239653 (8IP; 1,28 Nm) sisäsorvauspitimeen nro 237521 koko 2 ja teränpidin nro 237517 koot 1 ja 2.

Kääntöteräruuvi nro 239653 (10IP1; 2,8 Nm) sisäsorvauspitimeen nro 237517 koko 3.

Huomautus:

sopivat kääntöterät **CCGT0602..** ja **CCGT09T3..** (esim. nro 237695 / 237698) tilattava erikseen. Sorvausjaksolla leikkuusuunnan on oltava $\pm 20^\circ$!

Tekninen kuvaus

Liitântä	ER40
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

Täytekappale	237520
Sylinteriruuvi Tyyppi M5X12	237522 M5X12
Aluslevy	237523
Teränpidin Tyyppi 3	237517 3
Kuusioruuvimeisseli, T-kahvaja kuulapää Kuusikulma 4 mm	627424 4
Sisäsorvauspidin Tyyppi 2	237521 2
Lautasjousi	237524
Uurteisrunko	237519

Ruuvitalta Torx Plus® -ruuveille, siipikahva Torx Plus® - profiili 8IP	625920 8IP
Teränpidin Tyyppi 1	237517 1
Teränpidin Tyyppi 2	237517 2
Ruuvitalta Torx Plus® -ruuveille, siipikahva Torx Plus® - profiili 10IP	625920 10IP
SisäSORVAUSpidin Tyyppi 1	237521 1
Silta Tyyppi 2	237518 2