

Garant**Suuntaispalasarja, alapuoli magneettinen, leveä, Pituus: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366321 125
GTIN	4062406250508
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:****Tarkkuus:** Korkeustoleranssi $\pm 0,01$ mm; leveystoleranssi $\pm 0,02$ mm.**Kovuus:** 48 HRC.**Etu:**

- Joustava käyttö alapuolelle integroitujen sauvamagneettien ansiosta.
- Varusteluajan lyheneminen.

Tekninen kuvaus

Leveys	10 mm
Korkeus	20 mm
Korkeus	30 mm
Korkeus	35 mm
Korkeus	37 mm
Korkeus	39 mm

Listojen määrä	5 paar
Tuotetyyppi	Suuntaispatat

Tarvikkeet

Suuntaispalapari, 125×10Alapuoli magneettinen Korkeus 30 mm	366326 30
Suuntaispalapari, 125×10Alapuoli magneettinen Korkeus 39 mm	366326 39
Suuntaispalapari, 125×10Alapuoli magneettinen Korkeus 37 mm	366326 37
Suuntaispalapari, 125×10Alapuoli magneettinen Korkeus 20 mm	366326 20
Suuntaispalapari, 125×10Alapuoli magneettinen Korkeus 35 mm	366326 35