



Paineilma-iskuruuvain 3/8 tuumaa – 1/2 tuumaa, Tyyppi: 7749



Tilaustiedot

Tilausnumero	079202 7749
GTIN	015451593339
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kestävät iskuruuvaimet, **mukava yhden käden kytkentä Side-2-Side-tekniikan ansiosta**, komposiittikotelo, jossa kylmyyttä eristäviä ominaisuuksia sekä vankka kaksoisvasara-iskukoneisto. Tasainen painojakauma parantaa työmukavuutta. Poistoilma johdetaan kahvan kautta alaspäin. **Ulosvetotoiminnon portaaton säätö.**

Vääntömomenttialue: 135 - 704 Nm

Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9): M24

Enimmäiskierrosluku: 7000 min⁻¹

Työkalunpitimen väänninprofiili: Nelikulma

Työkalunpitimen mitta: 1/2 tuuma

Enimmäisilmantarve: 540 l/min

Tekninen kuvaus

Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikulma
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	10,9 m/s ²
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma

Enimmäisilmantarve	540 l/min
Pituus	171 mm
Vääntömomenttialue	135 - 704 Nm
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M24
Paino	1,8 kg
Valmistajamerkintä	7749
Toimintaääni	95 dB(A)
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Enimmäiskierrosuku	7000 min ⁻¹
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Ruuvain