

**HOLEX****HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC: 39mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	235010 39
GTIN	4062406253707
Tuoteluokka	22L

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,05 / +0,3 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Suositus:**

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT13M510 / XOMT13M506
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	232980 6 (TX15;3Nm)
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	39
Sarja	HOLEX Pro
Hyötypituus L <sub>1</sub>	160 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	70 mm
Kokonaispituus L	261 mm
Maksimaalinen säätöraja V <sub>max</sub>	0,35 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	191 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX15	659922 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500