

HOLEX**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235010 30
GTIN	4062406253615
Tuoteluokka	22L

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,05 / +0,3 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Varren pituus L _s	60 mm

Nimellis-Ø D	30
Hyötypituus L ₁	123 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 5 (TX15;3Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT110408 / XOMT110406
Sarja	HOLEX Pro
Terien lkm Z	1
Kokonaispituus L	210 mm
Maksimaalinen säätöraja V _{max}	0,35 mm
Ulkonema L _A	150 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX15	659922 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500