

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235005 15
GTIN	4062406253042
Tuoteluokka	22L

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	48 mm
Varren pituus L _s	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT05T204 / XOMT05T204
tuuma-Ø	19/32 tuuma
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Sarja	HOLEX Pro
Nimellis-Ø D	15

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	114 mm
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	0,25 mm
Ulkonema L_A	64 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX6	659922 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200