



HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 18,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235000 18,5
GTIN	4062406252786
Tuoteluokka	22L

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Varren pituus L _s	56 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT06T205 / XOMT06T204
Sarja	HOLEX Pro
Terien lkm Z	1
Nimellis-Ø D	18,5
Hyötypituus L ₁	39 mm
varren Ø D _s	25 mm

Kokonaispituus L	112 mm
Maksimaalinen säätöraja V_{\max}	0,25 mm
Ulkonema L_A	56 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX7	659922 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200